

调整式把手
24440.0748



产品描述

材质

- 把手
- 不锈钢 1.4305，钝化喷砂
- 螺丝
- 不锈钢 1.4305
- 球形手把
- PF 31 塑胶, 黑色, DIN 319

操作


藉由举起控制杆，锯齿脱开。杆可以定位在由锯齿。在松开杆时，细齿将自动重新啮合。

更多信息

注意事项

牙部可以交换。

图面



订单信息

尺寸											品号
d ₁	d ₂	l ₁	d ₃	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	l	~	
[mm]											[g]
有螺丝 – 相片 2, 不锈钢											
28	M12	50	19	12	30	48,5	4,5	4,5	110	302	24440.0748

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。