

挖地螺丝和掌形把手 · DIN 6335 塑料  
24730.1051



产品描述

材质


- 把手
- DIN 7708 - 热固性塑胶 (PF 31), 黑色 (接近色号 RAL 9005)
- 螺丝
- 不锈钢 A2

更多信息

注意事项

特殊制作, 例如: 不同的长度或螺杆, 材料是黄铜, 不锈钢, 欢迎洽询。

图面



订单信息

| 尺寸             |                        |    | <br>max.<br>[°C] | <br>[g] | 品号         |
|----------------|------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub><br>[mm] | l  |                                                                                                   |                                                                                            |            |
| 底部 / 侧边联结，不锈钢  |                        |    |                                                                                                   |                                                                                            |            |
| 25             | M5                     | 10 | 110                                                                                               | 6,6                                                                                        | 24730.1051 |

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质, 例如钽、锡、金或钨。