


斜度免键轴衬 · 斜度免键轴衬
25050.0016



产品描述

利用斜度免键轴衬，所有机械零件的轴毂链接，例如手轮，齿轮，皮带轮，凸轮，把手等，可以轻易地与有效率的达成。
它是一种自定心和非浮动锥形轴毂中腐蚀保护的设计与六角螺母。
旋转精度 0,03 mm。

材质


- 外部零件
- 钢，镀锌
- 内部零件
- 钢，镀镍
- 螺帽
- 钢，镀镍

更多信息

参考

请遵循安装说明，安装范例以及技术数据。

图面




订单信息

尺寸				WS	螺帽的锁固力矩	移转力矩	可转移的轴向负载	轴的表面压力	中心的表面压力	中心孔	轴径		品号
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂		T _A max.	M max.	F _a max.	p _w max.	p _N max.	D ₁ H9	D ₂ h9		
[mm]				[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm²]	[N/mm²]	[mm]	[mm]	[g]	
16	26	28	22	27	65	106	13,3	156	99	26	16	71	25050.0016

配件

	WS [mm]		品号
特殊叉形 扳手			
	27	195	25050.0827

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。