

斜度免键轴衬 · 有锁固螺帽
25050.0118



产品描述

它是一种自定中心和非浮动锥形轴套中腐蚀保护的设计与六角螺母。
旋转精度 0,03 mm。
透过使用锥形轴套，机械组件如链轮、齿轮、皮带轮、凸轮，杠杆等的所有轴套接头可以容易地和有效地建立起来。

材质

- 外部零件
- 钢，镀锌
- 内部零件
- 钢，镀镍
- 螺帽
- 钢，镀镍

组装


锁紧螺母的外部分有利于在轴套接合的锁定如果包含自由旋转轴。以安装来说，月牙扳手（厚度最大L2-L3）会被使用。

更多信息

参考

请遵循安装说明，安装范例以及技术数据。

图面




订单信息

尺寸					WS	螺帽的 锁固力矩 T _A max.	移转力矩 M max.	可转移的 轴向负载 F _a max.	轴的表 面压力 p _w max.	中心的 表面压力 p _n max.	中心孔 D ₁ H9	轴径 D ₂ h9		品号
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	[mm]	[Nm]	[Nm]	[kN]	[N/mm ²]	[N/mm ²]	[mm]	[mm]	[g]	
18	30	36	27	17	36	161	223	24,8	224	145	30	18	177	25050.0118

配件

	WS [mm]	 [g]	品号
特殊叉形 扳手			
	36	428	25050.0836

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。