快速插塞联结器 · 有角度和径向偏移补偿

25100.0416



产品描述

快速插头连接器,可调整而无轴向间隙,含有角度及径向补偿,适用于多种应用,例如不规则线性运动。采实心及精巧设计,无松散组件。组装及拆解皆藉由 T 形槽,无需动手重新调整。 坚固和紧密的设计,没有松动的组件。

材质

钳

• 钢,热处理,磷酸盐处理

巫

• 钢,热处理,磷酸盐处理

联轴器零件

• 热处理钢,氮化,黑

螺帽

• 热处理钢,磷酸盐处理

固定螺帽

• 钢, 黑色 (ISO 4035/8675)

弹簧

不锈钢

细装

藉由组装和拆卸简单、坚固和成双的T形槽,手动重新调整是不必要的。


此种快速插头连接器可经由连接螺纹组件连接 至所有常用的气动及液压式起卸伸缩筒.

更多信息

注意事项

快速插塞联结器不具扭力传递功能。


图面



订单信息

尺寸										ws				最大拉伸	I	品号
d ₁	d ₂	d₃	I ₁	l ₂	l ₃	I ₄	I ₅	I ₆	WS₁	WS ₂	WS ₃	WS₄	偿 压缩	力和压缩力		
			~			min							x	max.		
													max.			
[mm]										[mm]				[kN]	[g]	
M16	60	32	121	34	26	34	62	45	55	46	27	18	1	18	1119	25100.0416

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害 https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

