

高度调整元件 · 定位
25120.0246




产品描述

当座位区域不平时，使机器和安装装置水平。
适用于机器及设备的水平控制。在垂直调整方面，自锁式高度调整组件皆装配有精细螺距的螺纹组件，且所有组件皆有适合固紧用途的贯穿钻孔，而超出锁件系作为最大调整高度的高度限制组件。

材质

- 热处理钢，镀锌，铬化

图面




订单信息

d ₁	d ₂	尺寸 d ₃ [mm]	l ₁ ~	l ₂ ~	行程 l ₃ ~ [mm]	螺丝用 [mm]	静态荷重能力 max. [kN]	荷重能力 max. [kN]	 [g]	品号
33	70	M50 x 1,5	50	60	10	M30	330	53	990	25120.0246

配件

	适用于高度调整元件 尺寸 d ₂ [mm]	镰刀型螺丝扳手尺寸 DIN 1810，型式A [mm]	 [g]	品号
用于垂直调整的镰刀形板手				
	70	68 – 75	253	25120.0985

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。