

定位柱 · 有螺栓和槽 - 英寸
2B020.0152



产品描述


适用于定位，索引，锁附，闭锁，以及其他类似的压力应用。
适用于定位、供压或顶举。

材质

- 螺絲形支撐座
- 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582), 氮化
- 本体
- 不锈钢 1.4305 (ASTM-A-582)
- 弹簧
- 不锈钢

特性

标准弹簧荷重: 无标示



Standard spring load



Heavy spring load

更多信息

注意事项

特殊的样式欢迎洽询。
定位柱经过特别测试，以得知其弹簧的范围和作用。

- 本产品以INCH尺寸製造。


参考

换算表格请参考以下产品资讯页面的技术资料。
螺纹锁: 聚酰胺点状涂装 (详细资讯请参阅技术数据页面)

更多产品

- 定位柱，有螺栓和沟

图面




订单信息

尺寸			螺牙	d ₂	l	行程 s	弹簧荷重 ¹⁾		 min max.		品号	
d ₁							F ₁	F ₂				
							~	~				
	[英吋]			[英吋]		[英吋]	[lb]		[°F]	[oz]		
不锈钢， 标准弹簧荷重，无螺牙锁固												
5/8-11	5/8	0,625	2A-UNC	0,31	1 1/16	0,215	2	8,5	-22	482	0,892	2B020.0152

¹⁾ 统计平均值

应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。