

## 侧向式定位柱 · 光滑，带钢销，带密封 - 英吋

### 2B150.0112



#### 产品描述

适用于定位和供压。  
密封防止碎片和灰尘。

#### 材质

胶封

- CR

本体

- 铝

弹簧

- 钢，镀锌

梢子

- 钢，表面硬化，镀锌

#### 组装

侧向定位柱采压入安装。

用于计算嵌装孔中心距离之公式：

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

$l_0$  = 中心距离，

$y$  = 工件高度，

$w$  = 工件长度，

$x$  = 座标尺寸

$s$  = 行程，

$z$  = 档块直径

计算尺寸  $x$ :

$y$  大于或是等于  $l_2 - d_2/2$ ，然后  $x = d_2/2 - s$

或是

$y$  小于  $l_2 - d_2/2$ ，然后  $x =$

$$d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$$

#### 特性


重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧

#### 更多信息

#### 更多产品

- 偏心圆，适用于侧向式定位柱，光滑 - 英制

#### 图面



#### 订单信息

| 尺寸             |                | 弹簧荷重<br>F<br>max. <sup>1)</sup><br>~<br>[lb] | 尺寸             |                | 行程<br>s | 定位孔<br>D<br>H8 | x <sup>2)</sup><br><br>max.<br>[°F] | <br>[oz] | 品号    |            |
|----------------|----------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> |                                              | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> |         |                |                                                                                                                          |                                                                                               |       |            |
| [英吋]           |                |                                              | [英吋]           |                |         |                |                                                                                                                          |                                                                                               |       |            |
| 梢子: 钢 / 重弹簧荷重  |                |                                              |                |                |         |                |                                                                                                                          |                                                                                               |       |            |
| 1/4            | 0,118          | 9                                            | 0,275          | 0,157          | 0,02    | 1/4            | 0,035                                                                                                                    | 230                                                                                           | 0,026 | 2B150.0112 |


<sup>1)</sup> 统计平均值

<sup>2)</sup> If the workpiece height (y) is less than  $l_2 - d_2/2$ , the coordinate dimension (x) must be calculated.

配件

|                                                                                  | 尺寸<br>d <sub>1</sub><br>[英寸] | <br>[oz] | 品号         |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 组立工具                                                                             |                              |                                                                                             |            |
|  | 1/4                          | 0,678                                                                                       | 22150.0830 |

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。