

侧向式定位柱 · 光滑，带钢销，带密封 - 英吋

2B150.0125



产品描述

适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。

材质

胶封

- CR

本体

- 铝

弹簧

- 不锈钢

梢子

- 钢，表面硬化，镀锌

组装

侧向定位柱采压入安装。

用于计算嵌装孔中心距离之公式：

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = 中心距离，

y = 工件高度，

w = 工件长度，

x = 座标尺寸

s = 行程，

z = 档块直径

计算尺寸 x :

y 大于或是等于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x = d_2/2 - s$

或是

y 小于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x =$

$$d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$$

特性


轻荷重弹簧=不锈钢弹簧

更多信息

更多产品

- 偏心圆，适用于侧向式定位柱，光滑 - 英制

图面



订单信息

d_1	尺寸 d_2 [英吋]	弹簧荷重 $F_{max.}^{1)}$ ~ [lb]	l_1 -0,08 [英吋]	尺寸 l_2 [英吋]	行程 s [英吋]	定位孔 D H8 [英吋]	$\varnothing_{max.}$ [°F]	$\varnothing_{oz}$	品号
7/16	0,236	9	0,43	0,393	0,08	7/16	230	0,138	2B150.0125


梢子: 钢 / 轻弹簧荷重

¹⁾ 统计平均值

配件

	尺寸 d ₁ [英吋]	 [oz]	品号
组立工具			
	7/16	1,749	22150.0831

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。