

侧向式定位柱 · 光滑，带钢销，带密封 - 英吋

2B150.0142



产品描述

适用于定位和供压。
密封防止碎片和灰尘。

材质

胶封

• CR

本体

• 铝

弹簧

• 钢，镀锌

梢子

• 钢，表面硬化，镀锌

组装

侧向定位柱采压入安装。

用于计算嵌装孔中心距离之公式：

$l_0 = z/2 + w + x$ ，

l_0 = 中心距离，

y = 工件高度，

w = 工件长度，

x = 座标尺寸

s = 行程，

z = 档块直径

计算尺寸 x ：

y 大于或是等于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x = d_2/2 - s$

或是

y 小于 $l_2 - d_2/2$ ，然后 $x =$

$d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) * 0,123]$

特性


重弹簧荷重 = 镀锌钢弹簧

更多信息

更多产品

• 偏心圆，适用于侧向式定位柱，光滑 - 英制

图面




订单信息

d ₁	尺寸 d ₂	弹簧荷重 F max. ¹⁾ ~ [lb]	尺寸 l ₁ -0,08 [英吋]	尺寸 l ₂ [英吋]	行程 s [英吋]	定位孔 D H8 [英吋]	x ²⁾ [英吋]	max. [°F]	[oz]	品号
5/8	0,393	45	0,708	0,646	0,063	5/8	0,126	230	0,542	2B150.0142

¹⁾ 统计平均值

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

应用范例



遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。