

## SIMPLEX 的长柄大锤 · Nylon; with cast iron housing and Hickory handle

3008.081



## 产品描述

3008系列的SIMPLEX八角锤的每一侧都配有尼龙衬套。白色插入件（3208系列）具有出色的冲击质量，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。长纤维和超耐用的山胡桃木手柄按人体工程学进行了上光和整形。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。这把大铁锤的总重量和总长度分别为3,400克和80厘米，尺寸为D80毫米。

## 产品特点:

- SIMPLEX八角锤的两侧均带有尼龙嵌件（白色，坚硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会崩裂，耐油和油脂）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 長纖維和超耐用的山胡桃木手柄，按人體工程學進行上光和整形。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 可提供D80mm（總重量3,400克）。

## 应用区域

工件的调整, 锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 模具结构, 工廠建設, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 板金成形

## 材质

## 把手

- 胡桃木

## 入子

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

## 外壳

- 铸铁

## 订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	800	800 x 175 x 80	3400	4030618304517	AAA905c002	21-04-09-20	3008.081

## 遵守

## 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

## 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单。

## 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。