

## SIMPLEX 软面锤 · Soft metal; with cast iron housing and high-quality wooden handle

### 3009.040

#### 产品描述



SIMPLEX 3009系列的两侧均配有软金属插件。  
银质插入件 ( 3209系列 ) 由铝制成，坚硬，耐热且可替代传统的铅锤。  
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。  
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。  
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。  
该版本的尺寸从D30mm到D80mm不等，可以作为大锤 ( 3009.081 ) 使用。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌，两侧均带有柔软的金属嵌件（银色，硬质，耐热）
- 铸铁外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 尺寸從D30mm到D80mm不等，可作為大錘。

#### 应用区域

高度冲击, 整平作业, 模具结构, 工厂建设, 组装, 维修和保养作业

#### 材质

##### 把手

- 木材

##### 入子

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

##### 外壳

- 铸铁

#### 订单信息

Ø	—	—	尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	■ [g]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	115	325		325 x 115 x 40	750	4030618300281	AAA905c002	21-04-09-16	3009.040

#### 遵守

##### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

##### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

##### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### 不含冲突矿物

“本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。