SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition, with "Stand-Up"; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3022.280

产品描述

SIMPLEX 3022系列的两侧均配有复合橡胶嵌件。
这种中等硬度的橡胶嵌件（3202系列）绝对是最畅销的产品。超低磨损，冲击缓冲且无异味，与传统的橡胶锤相比，它的使用寿命更长。 Halder现在进一步开发了该畅销产品：具有“竖立”形状的橡胶嵌件 (3202.2) 具有独创的形状，使锤子可以牢固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以在更符合人体工程学和背部友善的方式。
外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。
高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
此版本提供 D60mm 和 D80mm 的尺寸产品，也可用作为大锤（3022.261）。D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3022.082)。
產品特點:

- Halder最暢銷產品的進一步發展：具有“立式”（3202.2）的橡膠嵌件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。
- SIMPLEX軟面槌通過複合橡膠/複合橡膠插入件組合而成，具有“立式”（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄； 握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸, 也可用作为大锤。
- D80mm 版本还可以提供额外的短把手 (3022.082)。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构, 木工作业, 維護和維修工作

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该入子已整合到外壳中。

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶，黑色 ，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	[g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	490	490 x 175 x 80	2920	4030618312383	AAA905c002	21-04-09-16	3022.280

遵守

符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。