

SIMPLEX 软面锤 · Plastic / nylon; with cast iron housing and high-quality wooden handle

3068.030



产品描述

SIMPLEX 3068系列配有塑料/尼龙嵌件组合。

红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。

尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且极其均质的材料组成，具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零以下的温度下也不会碎裂。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有塑料（红色，坚硬，耐油和油脂性）/尼龙（白色，坚硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会崩裂，耐油脂性）的插入物组合。
- 铸钢外壳带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

多用途的使用，组立、修理·保守作业，维护和维修工作，钣金成形，组合屋结构，木工作业，鹰架结构，帐篷结构

材质

把手

- 木材

入子 1

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0）
- 油和油脂抗性

外壳

- 铸铁

订单信息

Ø	—	—	尺寸		GTIN	proficl@ss	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高			5.0		
			[mm]	[g]				
30	90	295	295 x 90 x 30	337	4030618302506	AAA905c002	21-04-09-16	3068.030

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。