

## SIMPLEX 软面锤 · Superplastic; with aluminium housing and high-quality wooden handle 3107.060



### 产品描述

SIMPLEX 3107系列在两侧均配有超塑插件。

这款Halder畅销产品是中硬塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。

带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点：

- SIMPLEX软面槌在两侧均带有超塑插件（白色，中等硬度，非常耐用）。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳使用户可以轻松地施加和控制适当的冲击力（对易碎材料的理想工作）。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

### 应用区域

园艺与景观美化，路面铺砌，铺路的路边石镶嵌，栅栏建造，驱动钢制的楔子，鹰架结构，帐篷结构，板金成形，组合屋结构，接合作业，木工作业，锋利边缘的工件组装

### 材质

#### 把手

- 木材

#### 入子

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

#### 外壳

- 铝

### 订单信息

Ø	尺寸 [mm]	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
60	150	405	4030618300519	AAA905c002	21-04-09-16	<b>3107.060</b>

## 应用范例



## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。