

SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition / TPE-mid; with aluminium housing and high-quality wooden handle

3123.040



产品描述

SIMPLEX 3123系列可与TPE中/复合橡胶的嵌件组合一起使用。
中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，抗冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸从D30mm到D60mm不等。

产品特点：

- SIMPLEX软面槌，採用TPE-mid（灰色，中硬，無磨損）/複合橡膠（黑色，中硬，衝擊緩衝，無味，低磨損）的嵌件組合。
- 帶有內置手柄保護套的超輕鋁製外殼使用戶可以輕鬆地施加和控制適當的衝擊力（對易碎材料的理想工作）。
- 高品質，減震，符合人體工程學的木柄；握把區域塗有雙層清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更換/翻新，從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 石造工程 / 楼梯设置, 天然石材设置

材质

把手

- 木材

入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- TPE 中，灰色
- 不损坏的
- 中硬

外壳

- 铝

订单信息

尺寸	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
Ø 40 115 325 长 x 宽 x 高 [mm] 325 x 115 x 40	380	4030618305323	AAA905c002	21-04-09-16	3123.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

“本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。”