

SIMPLEX 嵌件, 50至40 · 超级塑胶, 白色

3207.051



产品描述

SIMPLEX超塑性插件 (3207系列), 其硬度约为 65 Shore D是中等硬度刀片。此白色塑料插件由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此, 与注塑成型的塑料嵌件相比, 它具有更高的耐磨性和耐用性。此特殊版本的头部直径为50mm, 但内置于D40mm外壳中。超大的接触面可在对带有敏感表面的工件进行轻柔加工时提供最大的保护, 而不会有刮擦外壳的危险。

产品特点:

- SIMPLEX超塑插件
- 白色的
- 柔软的
- 中硬
- 非常耐用
- D50mm的头部直径, 用于安装在D40mm的外壳中
- 接触面过大, 可防止刮擦外壳

应用区域

在敏感环境中驾驶配件, 轻量 / 精密工件的定位和调整, 接合作业, 家具组装

材质

入子

- 超级塑胶, 白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	55 x 55 x 55	80	4030618304050	AAA938c002	21-04-91-06	3207.051

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质, 例如钽、锡、金或钨。