SIMPLEX 槌子入子·尼龙,白色

3208.040



产品描述

SIMPLEX尼龙插入件(3208系列),其硬度约为。 73 Shore D是一个额外的硬质刀片。这款白色 聚酰胺嵌件具有出色的冲击质量,并保证将最大强度与独特的耐用性结合在一起。它由挤压成型且 非常均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在 零下温度下也不会崩刃。此外,它还耐油脂。

该插件的尺寸范围从D30mm到D80mm。

產品特點:

- SIMPLEX尼龍插入物(聚酰胺)
- 白色的
- 硬的
- 非常耐磨
- 即使在零下溫度下也不會碎裂
- 耐油脂
- 尺寸從D30mm到D80mm

应用区域

工件的调整,锋利边缘的工件组装,外壳组装,模具结构,工廠建設,厅堂建造,钢结构,展台搭建,板 金成形,维修与保养工作

材质

入子

- 尼龙,白色 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

订单信息

Ø	尺寸 长 x 宽 x 高	ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]		[g]				
40	45 x 40 x 40	65	4030618301189	AAA905c002	21-04-91-06	3208.040

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

