

SUPERCRAFT 软面槌 · 带有防断裂的钢管手柄和符合人体工程学的防滑把手
3377.040



产品描述

SUPERCRAFT槌的管状头部充满钢丸。结果是，当槌的接触面碰到工件时，钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。更重要的是，与普通钢制槌相比，SUPERCRAFT槌使工作安全性大大提高，接头处的应力减小，并且噪声衰减更大。可更换的刀片具有出色的冲击质量，并保证将最大的强度与独特的耐用性结合在一起。它们由挤压成型且极其均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它们具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此版本带有防摔钢管手柄和符合人体工程学的防滑橡胶手柄。所有焊缝均完全由机器人焊接而成。冲击板和锤头之间的焊接连接极其紧密且质量上乘，即使在最大负载下也能防止钢丸填充物逸出。耐磨粉末涂层可防止腐蚀。此版本的尺寸从D25mm到D70mm不等。

- 產品特點:
- 非反彈，獲得更強大的敲擊力。
 - 接頭處的聲音衰減且柔和。
 - 特殊尼龍製成的插入件具有最大的強度。
 - 防摔鋼管手柄，符合人體工程學防滑橡膠手柄。
 - 完全由機器人焊接而成。
 - 手柄保護套充當過擊保護器。
 - 手柄和插入件可更換。
 - 耐磨粉末塗料可防止腐蝕。
 - 提供D25mm至D70mm的尺寸。

应用区域

轻量 / 精密工件的定位和调整, 锋利边缘的工件组装, 整平作业, 外壳组装, 工廠建設, 保养作业, 汽车和卡车行业的组装与维修, 板金成形, 适用于强烈的冲击, 设置屋顶架

材质

- 把手
- 钢管和人体工学形橡胶把手

- 入子
- 尼龙，白色
 - 中高硬度锤击
 - 非常耐磨
 - 无碎屑 (即使温度低于0)
 - 噪声抑制
 - 非常大的冲击

订单信息

Ø			尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
40	115	305	305 x 115 x 40	805	4030618301707	AAA905c002	21-04-09-16	3377.040

应用范例









遵守

符合 RoHS

含铅 - 符合例外 6a / 6b / 6c

含有 >0.1% w/w 的 SVHC 物质

含铅 - SVHC [REACH] 清单截至 2024 年 1 月 23 日

包含 65 号提案的物质



铅暴露会导致癌症和生殖伤害

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。