

BLACKCRAFT 木棰 · 带有防破裂的钢管把手, PUR 披复和人体工学设计, 防滑抓取

3379.050

产品描述



BLACKCRAFT 槌的管状头部充满了钢丸。结果是，当槌的接触面碰到工件时，钢丸的能量会稍有延迟地传递。降低的回弹使冲击能量得以完美吸收。结果是产生了巨大的影响。更重要的是，与普通钢制槌相比，BLACKCRAFT 槌具有极大的安全性，减少了接头的应力和更大的噪音衰减，从而可以进行作业。BLACKCRAFT 完全覆盖有聚氨酯涂层。除了保持软面槌不受腐蚀外，该涂层还保护工件，防止刮擦以及在打不中的情况下产生火花，并具有额外的减振效果。撞击面上的聚氨酯涂层确保了较长的使用寿命。此外，BLACKCRAFT 的特点还在于它的防折钢管手柄和符合人体工程学的防滑手柄。

此版本的尺寸从D40mm到D60mm不等。

产品特点:

- 非反彈，獲得更強大的敲擊力。
- 接頭處的聲音衰減且柔和。
- 完全覆蓋有聚氨酯塗層：無腐蝕，在工件上無划痕，在未擊中的情況下無火花，還具有減少振動的作用。
- 由於在衝擊側上塗有厚實的聚氨酯塗層，使用壽命長。
- 符合人體工程學原理的防滑防摔鋼管手柄。
- 提供D40mm至D60mm的尺寸。

应用区域

汽车和卡车行业的组装与维修，更换被刺破的轮胎，车体建造，凹陷移除，轻量 / 精密工件的定位和调整，整平作业，板金成形，保养作业，处理具有敏感表面的组件

材质

把手

- 钢管和人体工学形橡胶把手

订单信息

尺寸	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
Ø 50 115 310 长 x 宽 x 高 [mm] 310 x 115 x 50	[g] 900	4030618301820	AAA905c002	21-04-09-16

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。