

SIMPLEX 的长柄大锤 · Soft metal; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3709.081



产品描述

3709系列的SIMPLEX八角锤的每一侧都配有软金属插件。
银质插件（3209系列）由铝制成，坚硬，耐热且可替代传统的铅锤。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。
这款大铁锤的总重量和总长度分别为4,650g和800mm，提供D80mm尺寸。

产品特点:

- SIMPLEX八角锤，两侧均配有柔软的金属嵌件（银色，坚硬，耐热）
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量来增加冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D80mm（总重4,650g）。
- 柔软的金属插件由铝制成，代替了标准的铅锤。

应用区域

非常大的冲击，整平作业，模具结构，工厂建设，组装，维修和保养作业

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子

- 软金属，银色
- 中高硬度锤击
- 耐热
- 高度冲击

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø	—	—	尺寸 长 x 宽 x 高 [mm]	重量 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
80	175	800	800 x 175 x 80	4650	4030618300915	AAA938c002	21-04-09-20	3709.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。