

SIMPLEX 软面锤 · TPE-soft / nylon;with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle
3718.050



产品描述

SIMPLEX 3718系列可与TPE-soft /尼龙的插入件组合使用。
蓝色TPE-soft插件（3201系列）是SIMPLEX系列中最柔软的插件，可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同，它不会留下任何不希望黑色痕迹。
尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。
黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。
玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。
按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为D30mm至D80mm。

- 产品特点:
- SIMPLEX软面槌具有TPE-soft（蓝色，柔软，无磨损）/尼龙（白色，坚硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会崩裂，耐油和油脂）的插入物组合。
 - 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量增加了冲击力。
 - 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
 - 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
 - 可提供D30mm至80mm。

应用区域

工件的调整, 锋利边缘的工件组装, 外壳组装, 模具结构, 工厂建设, 厅堂建造, 钢结构, 展台搭建, 板金成形, 维修与保养工作

材质

- 把手
- 玻璃纤维套上橡胶把手

- 入子 1
- TPE 软, 蓝色
 - 不毁损的
 - 软的

- 入子 2
- 尼龙, 白色
 - 中高硬度锤击
 - 非常耐磨
 - 无碎屑 (即使温度低于0)
 - 油和油脂抗性

- 外壳
- 强化铸铁, 黑色

订单信息

Ø			尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	 [g]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
50	135	335		335 x 135 x 50	1220	4030618305903	AAA905c002	21-04-09-16	3718.050

遵守

- 符合 RoHS
符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863
- 不含 SVHC 物质
不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。
- 不含 65 号提案物质
不包括 65 号提案物质
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物
„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。