

## SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid / plastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3736.050



### 产品描述

SIMPLEX 3736系列可与TPE中/塑料的插入件组合使用。灰色TPE-mid插入件（3203系列）可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

红色的塑料插件（3206系列）坚硬，还耐油和油脂。黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的（对湿气不敏感）。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为D30mm至D60mm。

#### 产品特点：

- SIMPLEX软面槌具有TPE-mid（灰色，中硬，无磨损）/塑料（抗红，硬，耐油和油脂）的插入物组合。
- 坚固的增强型铸钢外壳通过增加重量增加了冲击力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机（对湿气不敏感）。
- 所有零件都可以更换/革新，从而大大节省了成本和资源。
- 可提供D30mm至60mm。

### 应用区域

多用途的使用，组立、修理·保守作业，维护和维修工作，板金成形，组合屋结构，木工作业，鹰架结构，帐篷结构

### 材质

#### 把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

#### 入子 1

- TPE 中，灰色
- 不损坏的
- 中硬

#### 入子 2

- 塑胶，红色
- 中高硬度锤击
- 油和油脂抗性
- 多功能的

#### 外壳

- 强化铸铁，黑色

### 订单信息

Ø	尺寸 [mm]	长 x 宽 x 高	GTIN	profic@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
		[g]				
50	135	335	335 x 135 x 50	1120	4030618305026 AAA905c002	21-04-09-16 3736.050

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

“本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。”