

SIMPLEX 软面锤 · TPE-mid / superplastic; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle

3737.040



产品描述

SIMPLEX 3737系列可与TPE中/超塑性插入件组合使用。

灰色TPE-mid插入件(3203系列)可提供与黑色橡胶插入件相当的冲击力。所不同的是，它不会留下任何不希望有的黑色污迹。

超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。黑色的增强型铸钢外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击力。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用，具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学，并包括防滑手柄。它具有光滑的表面，并且是无机的(对湿气不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为D30mm至D80mm。

产品特点：

- SIMPLEX软面槌与TPE-mid(灰色，中等硬度，无磨损)/超塑性(白色，中等硬度，非常耐用)的插入件组合。
- 坚固的增强型铸钢外殼通过增加重量增加了衝擊力。
- 异常坚固耐用的玻璃纤维手柄，带有防滑手柄，无机(对湿气不敏感)。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 可提供D30mm至80mm。

应用区域

对于非常精密的材料，园艺与景观美化，地板贴砖，天然石材设置，家俱组装，石墙建造，窗户与门的结构，接合作业

材质

把手

- 玻璃纤维套上橡胶把手

入子 1

- TPE 中，灰色
- 不毁损的
- 中硬

入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 强化铸铁，黑色

订单信息

Ø	尺寸		长 x 宽 x 高 [mm]	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
	图标	尺寸					
40	115	325	325 x 115 x 40	855	4030618306153	AAA905c002	21-04-09-16

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

“本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。”