# SIMPLEX 软面锤 · Copper / nylon; with reinforced cast iron housing and fibre-glass handle 3748.040





## 产品描述

SIMPLEX 3748系列包括铜/尼龙嵌件组合。

代表了SIMPLEX选择中最坚硬的嵌件,铜嵌件(3804系列)产生了极高的冲击力,但与钢锤相比,它的柔和度更高。它是常规铜锤的替代品。

尼龙嵌件(3208系列)具有出色的抗冲击性能,并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且非常均匀的材料组成。因此,与注塑成型的塑料插件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性,即使在零下温度下也不会崩刃。此外,它还耐油脂。

黑色的增强铸铁外壳由于壁厚和支柱的增加而提供了更高的稳定性。重量的增加确保更大的冲击 カ。

玻璃纤维手柄极其坚固耐用,具有出色的抗断裂性。它的形状符合人体工程学,并包括防滑手柄。 它具有光滑的表面,并且是无机的(对湿气不敏感)。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。 此版本的尺寸为D30mm和D40mm。

## 產品特點:

- SIMPLEX軟面槌具有銅(硬)/尼龍(白色,堅硬,非常耐磨,即使在零下溫度下也不會崩裂,耐油和油脂)的插入物組合。
- 堅固的增強鑄鐵外殼通過增加重量來增加衝擊力。
- 異常堅固耐用的玻璃纖維手柄,帶有防滑手柄,無機(對濕氣不敏感)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 提供D30mm和D40mm。
- 替代經典的銅錘。

#### 应用区域

工廠建設, 板金成形, 汽车和卡车行业的组装与维修

#### 材质

#### 把手

• 玻璃纤维套上橡胶把手

#### 入子 1

- 塑胶套铜 铜锤面塑料底座
- 中高硬度锤击

# 入子 2

- 尼龙,白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑 (即使温度低于0)
- 油和油脂抗性

#### 外壳

• 强化铸铁,黑色

# 订单信息

	Ø	ළ <del>                                    </del>		ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号	
	[mm]			[g]					
ſ	40	115	325	325 x 115 x 40	1150	4030618305057	AAA905c002	21-04-09-16	3748.040



# 应用范例



# 遵守

# 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

# 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质 https://www.P65Warnings.ca.gov/

## 不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

