

## 定位扣件 · 单一动作 - 遵守 NAS / MS 17986 规范

4212.D10



### 产品描述

球锁定销是根据 MS17986 / NAS1333-1343 用于快速紧固，锁紧，调整，改变和保护。快速和轻松的解锁设计以利频繁重复的连接使用。

球锁定销 (快速释放销) 是根据航空规范 MS / NAS 所生产而成，并经过 NAS 1332 测试。

表面处理：

- 依据 AMS2700 对所有不锈钢零件进行钝化
- 依据 MIL-A-8625 对所有铝零件进行阳极氧化

热处理：

- 套筒：洛氏威尔硬度40 分钟 (AMS2759, 条件 H900)
- 销钉：洛氏威尔硬度40 分钟 (AMS2759, 条件 H900)
- 珠子：洛氏威尔硬度58-62 分钟 (AMS2759)

### 材质

#### 本体

- 不锈钢，沉淀硬化，钝化 - CRES 17-4PH (规格 AMS5643)

#### 销钉

- 不锈钢，沉淀硬化，钝化 - CRES 17-4PH (规格 AMS5643)

#### 弹簧

- 不锈钢，钝化 - CRES 302 (规格 ASTM-A-313)

#### 把手

- 铝，黑色阳极氧化 - Alum.Alloy 380 (规格 ASTM B85/B85)

#### 钥匙环

- 不锈钢，钝化 - CRES 302 (规格 ASTM A-313/A313M)

#### 按钮

- 不锈钢，钝化 - CRES 303 (规格 ASTM A484/484M)

#### 球

- 不锈钢，沉淀硬化，钝化 - CRES 440C (规格 AMS5630)

### 操作

定位扣件，单作用自锁。通过按下按钮解锁珠子。

### 更多信息


#### 注意事项

所有其他尺寸可根据要求提供。

Other diameter / length combinations not listed which comply with the standard can be produced at short notice on customer request. 特殊的样式欢迎洽询。

- 本产品以INCH尺寸製造。

### 图面



| 公称直径<br>A | A     | A      | 夹合<br>长度<br>L<br>+0,02<br>0 | 尺寸     |            |      |       |      |      |      |      | 定位孔   | 剪力抵抗   |  |      |  | Standard<br>description        | 品号       |
|-----------|-------|--------|-----------------------------|--------|------------|------|-------|------|------|------|------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------|
|           | min   | max.   |                             | B      | C          | D    | E     | F    | G    | H    | K    | max.  | 力, 加倍的 | min                                                                                 | max. |                                                                                     |                                |          |
|           |       |        |                             | ±0,005 | 0<br>-0,04 | max. | max.  | max. | max. | min  | max. |       | min    |                                                                                     |      |                                                                                     |                                |          |
| [英吋]      | [英吋]  | [英吋]   | [英吋]                        | [英吋]   |            |      |       |      |      |      |      | [英吋]  | [lbf]  | [°F]                                                                                |      | [g]                                                                                 |                                |          |
| 3/8       | 0,372 | 0,3735 | 1                           | 0,44   | 0,365      | 0,39 | 0,625 | 2,03 | 1,45 | 0,85 | 0,39 | 0,379 | 20.700 | -65                                                                                 | 200  | 45,2                                                                                | MS17986C610 /<br>NAS1336A5C10D | 4212.D10 |

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

“本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。