

T夹持块

EH 1031.100 - EH 1131.200



产品描述

材质


- 钢，表面硬化，研磨

更多信息

更多产品

- 扳手

图面



订单信息

系统	尺寸											[g]	品号
	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	b ₁	b ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅		
V40	39,6	6,6	-	32,6	15	10	13,5	7,5	8,5	4	3,5	69	1031.100
V40	13,0	6,5	-	-	15	10	13,5	7,5	8,5	4	3,5	25	1031.200
V40	24,0	12,0	-	-	15	10	13,5	7,5	8,5	4	3,5	43	1031.300
V70	69,0	9,5	44,5	59,5	22	14	22,0	14,0	12,7	6	6,0	292	1131.100
V70	22,0	11,0	-	-	22	14	22,0	14,0	12,7	6	6,0	96	1131.200

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。