

## 固定组件

EH 1512.000 - EH 1612.400





### 产品描述


#### 材质

- 灰铸铁，研磨


### 图面




1512.000



1512.100



1612.200



1612.400

### 订单信息

系统	尺寸				[g]	品号
	l	h	d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>		
L12	74,8	40	12	M12	1431	<a href="#">1512.000</a>
L12	74,8	40	12	M12	1287	<a href="#">1512.100</a>
L16	90,0	50	16	M16	2645	<a href="#">1612.200</a>
L16	90,0	50	16	M16	2433	<a href="#">1612.400</a>

### 遵守

#### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

#### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

#### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。