基板 ∙有定位孔 EH 1912.



产品描述

材质


• 灰铸铁

更多信息

注意事项

特殊基板欢迎洽询。

图面




订单信息

尺寸			I	品号
b ₁ x l ₁	h	a ±0,013	_	
	[mm]		[kg]	
400 x 400	40±0,02	150	45	1912.220
400 x 500	40±0,02	150	57	1912.320
500 x 500	40±0,02	200	71	1912.420
500 x 630	50±0,03	200	112	1912.520
630 x 630	50±0,03	200	141	1912.620



应用范例



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

