SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3002.





产品描述

這款SIMPLEX軟面錘的把手比一般錘子的更短。 完整的設計,可以防止手柄掉落到地上—比如在 鋪路工作時。

SIMPLEX 3002系列的每一侧都配有复合橡胶嵌件。

他的中硬橡胶嵌件(3202系列)绝对是最畅销的产品。超低磨损,冲击缓冲且无异味,与传统的橡 胶锤相比,它的使用寿命更长。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

形狀符合人體工學的高品質減震木質把手,把手長度比一般的更短,在握把部位還塗有雙層漆,因 此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源 產品特點:

- SIMPLEX D80mm 軟面槌在兩側均帶有復合橡膠內襯(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)。
- 更短的把手,並且不脫落。
- 鑄鐵外殼,帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性能。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域帶有雙層清漆(耐髒)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

应用区域

园艺与景观美化, 路面铺砌, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构, 木工作业, 維護和維修工作

材质

把手

木材

入子

- 合成橡胶,黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

外壳

• 铸铁

订单信息

Ø	—i ‡	=	尺寸 长 x 宽 x 高	Handle version	ă	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]					[g]				
80	175	325	325 x 175 x 80	extra short	2770	4030618312857	AAA905c002	21-04-09-16	3002.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

