SIMPLEX 的长柄大槌 · TPE-soft / rubber composition; with cast iron housing and Hickory handle FH 3012





产品描述

SIMPLEX 3012 系列拥有流行的 TPE-soft /复合橡胶的入子组合。蓝色 TPE-soft 入子(3201 系列)是 SIMPLEX 系列中最柔软的入子,具有高减震性,因此适用于敏感的工作。与传统橡胶锤相比,它不会留下任何令人不快的黑色磨损痕迹。中等硬度的橡胶入子(3202 系列)具有非常耐磨损、减震和无异味的特点,并且其使用寿命比传统橡胶锤要长很多倍。铸铁外壳有一个集成的把手保护套,确保高抗断裂强度。极为牢固的长纤维胡桃木把手有漆面涂层,形状符合人体工程学。基于巧妙的 SIMPLEX 原则,所有部件均可更换和改装。这不仅节省了资金,而且还保护了资源。这款大锤提供 D80mm 型号,总重量为 3205g,总长度为 80cm,还提供带撑脚的橡胶入子大锤(3012.281)。

、 產品特點:

- TPE-soft(蓝色,柔软,无磨损)/ 复合橡胶(黑色,中等硬度,减震,无异味,耐磨损)入子组合的 SIMPLEX 软面锤。
- 外壳由可锻铸铁制成,带有集成的把手保护套,具有高抗断裂强度。
- 形状符合人体工程学的高质量减震木质把手;手柄部位涂有双层漆(不易污染)。
- 所有部件都可更换/改装,因此非常经济并且节省资源。
- 提供 D80mm(总重量 3205g),也有带撑脚的橡胶入子大锤 (3012.281)。

应用区域

园艺与景观美化, 铺路的路边石镶嵌, 石造工程 / 楼梯设置, 栅栏建造, 鹰架结构, 帐篷结构, 组合屋结构

材质

把手

• 胡桃木

入子 1

- TPE 软,蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 合成橡胶,黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭

外壳

铸铁

订单信息

Ø		=	尺寸 长×宽×高	i	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]				[g]				
80	175	800	800 x 175 x 80	3205	4030618312352	AAA938c002	21-04-09-20	3012.081

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

