SIMPLEX 软面锤 • TPE-soft / superplastic; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3017.





产品描述

這款SIMPLEX軟面錘的把手比一般錘子的更短。 完整的設計,可以防止手柄掉落到地上。 SIMPLEX 3017系列可与TPE-soft / superplastic的嵌件组合一起使用。

蓝色TPE-soft插件(3201系列)是SIMPLEX系列中最柔软的插件,可为需要轻触的工作提供强大的冲击缓冲。与传统的橡胶槌不同,它不会留下任何不希望的黑色痕迹。

超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件,由挤 压且极其均匀的材料制成。因此,与注塑成型的塑料嵌件相比,它具有更高的耐磨性和耐用性。 外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

形狀符合人體工學的高品質減震木質把手,把手長度比一般的更短,在握把部位還塗有雙層漆,因 此不易污染。

按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。 產品特點:

- SIMPLEX D80mm 軟面槌具有TPE-soft (藍色,柔軟,無磨損)/超塑性(白色,中等硬度,非常耐用)的插入件組合。
- 更短的把手,並且不脫落。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。

应田区域

地板贴砖 在天然石頭上工作,接合作业,门结构,家俱组装,在敏感环境中驾驶配件

材质

把手

木材

入子 1

- TPE 软,蓝色
- 不毁损的
- 软的

入子 2

- 超级塑胶,白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

バル • 铸铁

订单信息

Ø	— i:	=	尺寸 长 x 宽 x 高	Handle version	ī	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]					[g]				
80	175	325	325 x 175 x 80	extra short	2635	4030618312901	AAA905c002	21-04-09-16	3017.082

遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

