

SIMPLEX 的长柄大槌 · Rubber composition with "Stand-Up" / superplastic; with cast iron housing and Hickory handle

EH 3027.



产品描述

SIMPLEX软面槌D60mm 和 D80mm 提供复合橡胶/超塑性插入件组合，是许多应用必不可少的伴侣。Halder制造的这款畅销书现在已经得到了进一步的发展：

具有“竖立”(3202.2)形状的橡胶嵌件具有独特的造型，使锤子可以稳固地站立在其头部上，并减少了弯腰的需要，从而可以以更符合人体工程学和背部友好的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性，冲击缓冲性和无臭味，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

超塑性插入件(3207系列)比橡胶插入件具有更大的冲击力。它是一种中等硬度的塑料插件，由挤压且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料嵌件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性。其70厘米的山胡桃木手柄使您可以轻松站立，轻松握住柔软的槌头。

外壳由铸铁制成，带有集成的手柄保护套，可提供较高的抗断裂性。

按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。此版本的尺寸为D60mm 和 D80mm。也可以用短手柄。

产品特点：

- Halder 最畅销产品的进一步发展：具有“立式”(3202.2)的橡胶内衬与70厘米手柄相结合，可确保背部友善的工作并减少弯腰的需要。
- SIMPLEX软面槌通过复合橡胶(黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损)/超塑性(白色，中硬，非常耐用)的插入件组合而成。
- 长度为70厘米的山胡桃木手柄可以从站立位置轻松抓住。
- 铸铁外殼带有集成的手柄保护套和出色的抗断裂性。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 此版本提供 D60mm 和 D80mm 两种尺寸。也可以用短手柄。

应用区域

园艺与景观美化，铺路的路边石镶嵌，设置 L 型石，石造工程 / 楼梯设置，栅栏建造，驱动钢制的楔子，鹰架结构，帐篷结构，木工作业，组合屋结构

这把锤子的特点是带有一个“站立”的特殊插入子，该插入子已整合到外壳中。

材质

把手

- 胡桃木

入子 1

- 合成橡胶，黑色，带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- 超级塑胶，白色
- 中硬
- 很耐用
- 耐磨

外壳

- 铸铁

订单信息

| Ø | 尺寸 | | | GTIN | proficloud 5.0 | 品号 |
|----|-----|------|----------------|------|--------------------------|----------|
| | | [mm] | 长 x 宽 x 高 | | | |
| 60 | 150 | 780 | 780 x 150 x 60 | 1900 | 4030618311164 AAA938c002 | 3027.261 |
| 80 | 175 | 800 | 800 x 175 x 80 | 3220 | 4030618312444 AAA938c002 | 3027.281 |

应用范例





遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单。

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

不含冲突矿物

本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。