SIMPLEX 软面锤 • Rubber composition, with "Stand-Up" / Soft metal; with cast iron housing and high-quality extra short wooden handle

EH 3029.





产品描述

這款SIMPLEX軟面錘的把手比一般錘子的更短。 完整的設計,可以防止手柄掉落到地上。 SIMPLEX 3029系列包括复合橡胶/软金属的嵌件组合。

具有"站立"(3202.260)形状的橡胶嵌件具有独特的造型,使锤子可以牢固地站立在其头部上,并减少了弯腰的需要,从而可以以更符合人体工程学和背部友善的方式进行工作。经过验证的橡胶混合物具有超低的耐磨性,冲击缓冲性和无臭味,比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。银色软金属插入件(3209系列)由铝制成,坚硬,耐热,可替代经典的铅锤。

外壳由铸铁制成,带有集成的手柄保护套,可提供较高的抗断裂性。

形狀符合人體工學的高品質減震木質把手,把手長度比一般的更短,在握把部位還塗有雙層漆,因

此不易污染。 按照智能SIMPLEX原理,所有组件都是可更换的,可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

產品特點: 帶有"立式"(3202.260)的橡膠插件可確保背部友好的工作並減少彎腰的需要。

- SIMPLEX D80mm 軟面槌通過複合橡膠與"直立"(黑色,中硬,衝擊緩衝,無味,低磨損)/軟金屬(銀,硬,耐熱)的插入物組合製成。
- 更短的把手,並且不脫落。
- 鑄鐵外殼帶有集成的手柄保護套和出色的抗斷裂性。
- 高品質,減震,符合人體工程學的木柄; 握把區域塗有雙層清漆(耐污垢)。
- 所有零件都可以更換/翻新,從而大大節省了成本和資源。
- 柔軟的金屬插件由鋁製成,代替了標準的鉛錘。

应用区域

模具结构, 工廠建設, 汽车和卡车行业的组装与维修

材质

把手

木材

入子 1

- 合成橡胶,黑色 ,带有站立功能 "Stand Up"
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

入子 2

- ・ 软金属,银色
- 中高硬度锤击
- 耐热

外壳

铸铁

订单信息

Ø		\rightrightarrows	尺寸 长 x 宽 x 高	Handle version	Ĭ	GTIN	proficl@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
[mm]					[g]				
80	175	325	325 x 175 x 80	extra short	3450	4030618312994	AAA905c002	21-04-09-16	3029.282



遵守

符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 1 月 23 日的 SVHC 清单.

不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

https://www.P65Warnings.ca.gov/

不含冲突矿物

"本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为"冲突矿物"的物质,例如钽、锡、金或钨。

