

## SIMPLEX 软面锤 · Rubber composition / nylon; with aluminium housing and high-quality wooden handle EH 3128.



### 产品描述

SIMPLEX 3128系列带有复合橡胶/尼龙的插入件组合。  
中硬橡胶插入件（3202系列）具有超低磨损，冲击缓冲和无味的特性，比传统的橡胶锤具有更长的使用寿命。

尼龙嵌件（3208系列）具有出色的抗冲击性能，并保证将最大的强度与独特的耐用性相结合。它由挤压成型且极其均匀的材料制成。因此，与注塑成型的塑料插件相比，它具有更高的耐磨性和耐用性，即使在零下温度下也不会崩刃。此外，它还耐油脂。

带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳，使用户可以轻松施加和控制适当的冲击力。这使得处理容易破裂的材料变得容易。这也使软面槌成为重量轻，易于携带的工具。

高质量的木柄具有减震效果和人体工程学造型，在握把区域具有双层清漆，因此可以抵抗污垢。按照智能SIMPLEX原理，所有组件都是可更换的，可以进行改装。这意味着节省了金钱和资源。

产品特点:

- SIMPLEX软面槌具有复合橡胶（黑色，中硬，冲击缓冲，无味，低磨损）/尼龙（白色，硬，非常耐磨，即使在零下温度下也不会碎裂）的插入物组合（耐油脂）。
- 带有内置手柄保护套的超轻铝制外壳使用户可以轻松地施加和控制适当的冲击力（对易碎材料的理想工作）。
- 高品质，减震，符合人体工程学的木柄；握把区域涂有双层清漆（耐污垢）。
- 所有零件都可以更换/翻新，从而大大节省了成本和资源。
- 提供D30mm至D60mm的尺寸。

### 应用区域

折叠和弯曲作业，轻量 / 精密工件的定位和调整，接合作业，家具组装，管道工作

### 材质

#### 把手

- 木材

#### 入子 1

- 合成橡胶，黑色
- 中硬
- 冲击缓冲
- 无臭
- 低磨损

#### 入子 2

- 尼龙，白色
- 中高硬度锤击
- 非常耐磨
- 无碎屑（即使温度低于0°）
- 油和油脂抗性

#### 外壳

- 铝

### 订单信息

Ø			尺寸			GTIN	profiel@ss 5.0	ecl@ss 10.1	品号
			长 x 宽 x 高	[mm]					
30	90	295	295 x 90 x 30		211	4030618305354	AAA905c002	21-04-09-16	3128.030
40	115	325	325 x 115 x 40		400	4030618305361	AAA905c002	21-04-09-16	3128.040
50	135	370	370 x 135 x 50		705	4030618305378	AAA905c002	21-04-09-16	3128.050
60	150	405	405 x 150 x 60		945	4030618305385	AAA905c002	21-04-09-16	3128.060

## 遵守

### 符合 RoHS

符合指令 2011/65/EU 和指令 2015/863

### 不含 SVHC 物质

不含超过 0.1% w/w 的 SVHC 物质 - 截至 2024 年 6 月 27 日的 SVHC 清单.

### 不含 65 号提案物质

不包括 65 号提案物质

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### 不含冲突矿物

„本产品不含来自刚果民主共和国或邻近国家的任何被指定为“冲突矿物”的物质，例如钽、锡、金或钨。