

Odpružené elementy • s prstencem a kuličkou, s přední drážkou

22075.0605



Popis produktu

Odpružené elementy mohou být použity k aretaci, také jako přitlačný nebo odtlačující prvek. Tento odpružený element obsahuje prstenec s přední drážkou. Díky tomu je použitelný tam, kde je potřeba rovný povrch při šroubování.

Materiál

Pouzdro

- Termoplast POM, modrý

Koule

- Nerez, tvrzená

Pružina

- Nerez

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.


Odkazy

Zajištění závitu dle poptávky, viz. příloha -
Technická data -
Výpočet silových poměrů, viz. příloha -
Technická data -

Další produkty

- Odpružené elementy, hladké provedení, s prstencem a kuličkou

Výkres s rozměry




Informace pro objednání



Rozměry						Zdvih s +0,1 -0,1 [mm]	Síla pružiny ¹⁾		 min. max. [°C]	 [g]	Obj. č.	
d ₁	d ₂	d ₃ -0,1	l ₁	l ₂ -0,1	n		F ₁ ~	F ₂ ~				[N]
[mm]												
tělo z termoplastu, kulička z nerezí, standardní pružina												
M5	3	7	5	0,8	1,2	0,8	3,2	4,5	-30	50	0,2	22075.0605

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry					Obj. č.
	d ₁	b	d	l		
	[mm]					
montážní nářadí						
	M 5	50	6,7	55	24	22075.0905

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.