

Odpružené elementy • hladké provedení, s prstencem a čípkem

22080.0128



Popis produktu

K aretaci, k usnadnění montáže, jako přitlačný nebo odtlačující prvek či doraz.

Materiál

Čípek

- Termoplast POM, bílý

Pouzdro

- Nerez 1.4303

Pružina

- Nerez

Montáž


Doporučené rozměry díry d_1 v toleranci H7.

Další informace

Poznámky

Nestandardní provedení dle poptávky.
Odpružené elementy jsou speciálně zkoušeny na zdvih a sílu pružiny.

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry									Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		min. max.	Montážní otvor H7	[g]	Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄		F ₁	F ₂				
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~	[mm]	~	~	[°C]	[mm]		
tělo z nerez, čípek z termoplastu															
8	6,2	8,5	7,55	8	18	1,1	2,9	9,5	6,5	9	20,1	-30 50	8	2,3	22080.0128

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.