

Odpružené čípky

22100.0012



Popis produktu

Odpružené čípky se mohou použít k aretaci.

Materiál

Pouzdří

- Ocel, niklovaná

Pružina


- Nerez 1.4310

Další informace

Poznámky

Nestandardní pružiny dle poptávky.

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry					Zdvih s	Síla pružiny ¹⁾		Tuhost pružiny	max.		Obj. č.
d ₁ ±0,05	L ₀	při F ₁ [mm]	L při F ₂ [mm]	L ₃		F ₁ ~ [N]	F ₂ ~ [N]				
[°C]							[g]				
tělo z oceli, zaoblené – obrázek 1											
2,2	16	12	10,5	7,8	1,5	2,2	3	0,53	250	0,1	22100.0012

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.