

## Zajišťovací kolíky mini

### 22110.0036



#### Popis produktu

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.  
Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

#### Materiál

##### Pouzdro

- Ocel, zinkovaná

##### Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

##### Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

#### Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini.  
Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.

Délka zašroubování se dá nastavit  
vymezovacími kroužky (EH 22120.).

#### Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování  
povytažením držadla a jeho pootočením o 30°  
do zářezu.

#### Další informace


#### Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

#### Další produkty

- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

#### Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2


#### Informace pro objednání

| Rozměry                                    |                |                |                |                |                        |                |                        | SW                  | Síla pružiny <sup>1)</sup> |      |  |    |  | Obj. č.    |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|------------------------|---------------------|----------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>                             | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | d <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub><br>min. | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub><br>min. | F <sub>1</sub><br>~ | F <sub>2</sub><br>~        | min. | max.                                                                                  |    |                                                                                       |            |
| 0<br>-0,06                                 |                |                |                |                |                        |                |                        |                     |                            |      |                                                                                       |    |                                                                                       |            |
| [mm]                                       |                |                |                |                |                        |                |                        | [mm]                | [N]                        |      | [°C]                                                                                  |    | [g]                                                                                   |            |
| s aretací, černé držadlo – obrázek 2, Ocel |                |                |                |                |                        |                |                        |                     |                            |      |                                                                                       |    |                                                                                       |            |
| 5                                          | M8 x 0,75      | 21             | 15             | 26,5           | 5                      | 5              | 3,5                    | 10                  | 4,5                        | 12   | -30                                                                                   | 80 | 14                                                                                    | 22110.0036 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

**Příklad použití**





## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.