

Zajišťovací kolíky kompaktní • se šestihranem

22110.0204



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit
vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Informace pro objednání


Rozměry							SW	Síla pružiny ¹⁾		 min. max.		Obj. č.	
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~				
-0,02 -0,05													
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
s držadlem, černá – obrázek 1, Nerez													
4	M8 x 1	6	16	35	16	5	10	4	12,5	-30	80	10	22110.0204

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez				
	M 8 x 1	13	2,7	22120.0514

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.