

Zajišťovací kolíky kompaktní • se šestihranem

22110.0256



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit
vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Informace pro objednání


Rozměry									SW	Síla pružiny ¹⁾				Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₄	d ₅	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	F ₁ ~	F ₂ ~	max.			
-0,02														
-0,05														
[mm]									[mm]	[N]		[°C]	[g]	
bez držadla – obrázek 2, Nerez														
12	M20 x 1,5	15	M6	12	33	10	8,5	4	22	11,5	40	250	111	22110.0256

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]		Obj. č.
kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0520

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.