

Zajišťovací kolíky • s přírubou, horizontální

22110.0350



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Plášť

- Zinkový tlakový odlitek, potažený plastem, černý

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Montáž

Montáž s použitím podložek ISO 7092.

Obsluha


U provedení s aretací se držadlo povytáhne, pootočí o 90° a zajistí pomocí zářezu (pokud čep má být zasunutý).

Další informace

Poznámky


Držadlo není demontovatelné.

Výkres s rozměry




bez aretace

Obr. 1



bez aretace

Obr. 2



s aretací


Obr. 3

Informace pro objednání

Rozměry														Síla pružiny ¹⁾		 min. max.			Obj. č.
d ₁	d ₂	b ₁	b ₂	b ₃	b ₄	h ₁	h ₂	k ₁	k ₂	k ₃	k ₄	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	min.	max.		
h11					-0,2			±0,05					min.	~	~				
[mm]														[N]	[°C]	[g]			
s držadlem a aretací – obrázek 3																			
10	25	40	39	14,5	6,5	6	14,5	27	6	15	18,5	72,5	10	4	25	-30	80	98	22110.0350

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.