

Zajišťovací kolíky mini • standardní provedení

22110.0754



Popis produktu

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.
Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini.
Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.
Délka zašroubování se dá nastavit
vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování
povytažením držadla a jeho pootočením o 30°
do zářezu.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Další produkty

- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Obr. 1


Obr. 2

Informace pro objednání

Rozměry							SW	Síla pružiny ¹⁾				Obj. č.		
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃		F ₁	F ₂	min.			max.	
h9			[mm]		min.			~	~					
[°C]													[g]	
s aretací – obrázek 2, Nerez														
10	M16	33	23	47,5	10	12	17	11	35	-30	80	66	22110.0754	

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.