

Zajišťovací kolíky mini 22110.2034



Popis produktu

Určeno speciálně pro našroubování do tenkostěnných dílů.
Provedení s nejmenšími zástavbovými rozměry.

Materiál

Pouzdro

- Ocel, zinkovaná

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat
- Termoplast PA 6, červená, mat

Montáž

Našroubuje se zajišťovací kolík mini.
Nadzvednutím držadla se zpřístupní šestihran pro dotažení.
Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Obsluha

U provedení s aretací se provede zaaretování povytažením držadla a jeho pootočením o 30° do zářezu.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Další produkty

- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Obr. 1

Obr. 2


Informace pro objednání

Rozměry								SW	Síla pružiny ¹⁾				Obj. č.	
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	min.	max.			
0					min.		min.	~	~					
-0,06														
[mm]								[mm]	[N]		[°C]		[g]	
s aretací, červené držadlo – obrázek 2, Ocel														
4	M8 x 0,75	21	15	26,5	5	5	3,5	10	4,5	12	-30	80	13	22110.2034

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití





Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.