

Zajišťovací kolíky kompaktní • se šestihranem

22110.2116



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Stejná zástavbová výška u provedení s / bez aretace.
Zašroubovatelný až do konce díky zápichu na závitové části.

Materiál

Pouzdro

- Ocel, bryňovaná

Zajišťovací čep

- Ocel, tvrzená

Držadlo

- Termoplast PA 6, červená, mat

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit
vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Informace pro objednání


Rozměry							SW	Síla pružiny ¹⁾					Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
-0,02 -0,05							[mm]	[N]		[°C]	[g]		
s držadlem, červená – obrázek 1, Ocel													
12	M20 x 1,5	15	33	71,5	33	10	22	11,5	40	-30	80	117	22110.2116

¹⁾ statistická střední hodnota

Príslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
Kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Ocel				
	M20 x 1,5	30	32,0	22120.0120

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.