

## Zajišťovací kolíky • pro tenkostěnné díly

### 22120.0266



#### Popis produktu

Zajišťovací kolíky pro tenkostěnné díly s průchozí dírou.

#### Materiál

##### Pouzdro

- Ocel, zinkovaná

##### Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

##### Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

#### Montáž

Pomocí upevňovacího pouzdra se dají zajišťovací kolíky montovat na díly s tloušťkou stěny 1-5 mm.

#### Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne a zajistí pootočením o 90° do zářezu. V závislosti na potřebné pracovní délce čepu se dá jeho zdvih zvolit.

#### Další informace


#### Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

#### Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

#### Výkres s rozměry



Obr. 1

s aretací

Obr. 2

#### Informace pro objednání


| Rozměry                 |                |                |                |                |                |                |       | SW <sub>1</sub> | SW <sub>2</sub> | Síla pružiny <sup>1)</sup> |                |  |      |  | Obj. č.    |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------|-----------------|-----------------|----------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>          | l <sub>2</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | s     |                 |                 | F <sub>1</sub>             | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| -0,02                   |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 | ~                          | ~              |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| -0,05                   |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 |                            |                |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| [mm]                    |                |                |                |                |                |                |       | [mm]            | [mm]            | [N]                        |                | [°C]                                                                                  |      | [g]                                                                                   |            |
| bez aretace – obrázek 1 |                |                |                |                |                |                |       |                 |                 |                            |                |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 6                       | 8,5            | 25             | 10             | 34             | 6              | 10             | 1 – 5 | 17              | 14              | 8,5                        | 22             | -30                                                                                   | 80   | 39                                                                                    | 22120.0266 |

<sup>1)</sup> statistická střední hodnota

## Příslušenství

|                                                                                   | <br>[g] | Obj. č.    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Prstencový klíč, plochý</b>                                                    |                                                                                          |            |
|  | 26                                                                                       | 22120.0299 |

## Příklad použití



## Shoda

### Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

### Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

### Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.