

Zajišťovací kolíky • se šestihranem

22120.0405



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Montáž

Délka zašroubování se dá nastavit vymezovacími kroužky (EH 22120.).

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Informace pro objednání


d ₁	d ₂	d ₃	Rozměry					SW	Síla pružiny ¹⁾		min.	max.	[g]	Obj. č.
			l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₆		F ₁	F ₂				
-0,02 -0,05			~	min.			min.		~	~				
			[mm]					[mm]	[N]		[°C]			
s držadlem – obrázek 1, Nerez														
5	M10 x 1	21	45	5	17	5	15	12	6	14	-30	80	19	22120.0405

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0515

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.