

Zajišťovací kolíky • bez šestihranu

22120.0466



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4305

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4305, niklovaná

Montáž

Odpovídající montážní nářadí máme v nabídce.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Další produkty

- Držáky, pro zajišťovací kolík / - s páčkou, tlakový odlitek
- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou
- Vymezovací kroužky, pro zajišťovací kolík

Výkres s rozměry



Informace pro objednání


Rozměry						Síla pružiny ¹⁾		max.		Obj. č.
d ₁	d ₂	d ₄	l ₂ min.	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]	[g]	
-0,02 -0,05										
[mm]										
[N]										
[°C]										
[g]										
bez držadla – obrázek 2, Nerez										
6	M12 x 1,5	M6	6	26	10	6,5	19	250	19	22120.0466

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
montážní nářadí, Ocel				
	M12 x 1,5	–	14,0	22120.0956

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.