

Zajišťovací kolíky • s boční montáží

22120.0928



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory. Jsou vhodné pro upevnění na tenkostěnné díly. Tyto zajišťovací kolíky se vyznačují malými zástavbovými rozměry.

Materiál

Příruba

- Zinkový tlakový odlitek, zinkováno

Zajišťovací čep

- Ocel, tvrzená

Držadlo

- Termoplast PA 6, černá, mat

Obsluha

U provedení s aretací se držadlo povytáhne a pootočí o 90°.

Další informace


Poznámky

Držadlo není demontovatelné.

Další produkty

- Pouzdra, pro zajišťovací kolík / - s páčkou

Výkres s rozměry




Informace pro objednání

Rozměry													Síla pružiny ¹⁾		 min. max.			Obj. č.	
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	d ₅	k	l ₁	l ₃	l ₄	s	F ₁	F ₂					
-0,02				-0,02						-0,15									
-0,05				-0,1										~	~				
[mm]													[N]		[°C]		[g]		
bez aretace – obrázek 1, Ocel																			
8	8	46	20	12	31	5,3	10,4	34	44	2,5	5,5	8	15,5	28	-30	80	60	22120.0928	

¹⁾ statistická střední hodnota

Příklad použití



Shoda

Vyhovuje RoHS

Obsahuje olovo - vyhovuje dle výjimek 6a / 6b / 6c

Obsahuje látky SVHC >0,1% hm.

Obsahuje olovo - seznam SVHC [REACH] k 23.01.2024

Obsahuje látky Proposition 65



Olovo může při výskytu způsobit rakovinu a reprodukční poškození.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů

Tento produkt neobsahuje žádné látky označené jako "konfliktní minerály" jako je tantal, cín, zlato nebo wolfram z Demokratické republiky Kongo nebo sousedních zemí.