

Zajišťovací kolíky • se šestihranem a aretací, nerez A4 22120.1190



Popis produktu

Zajišťovací kolíky jsou určeny pro polohovací otvory.
Provedení nerez A4 zajišťuje maximální odolnost proti korozi.

Materiál

Pouzdro

- Nerez 1.4401

Zajišťovací čep

- Nerez 1.4401, niklovaná

Držadlo

- Nerez 1.4401

Kontramatice


- Nerez 1.4401

Další informace

Poznámky

Držadlo není demontovatelné.
Kontramatice se objednávají zvlášť.

Výkres s rozměry



Informace pro objednání

Rozměry							Síla pružiny ¹⁾				Obj. č.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	max.		
-0,02 -0,05							~	~			
[mm]											[N]
											[°C]
											[g]
s držadlem z nerezí – obrázek 2											
10	M16 x 1,5	12	27	58	26	8	7,5	32	100	135	22120.1190

¹⁾ statistická střední hodnota

Příslušenství

	Rozměry d ₂ [mm]	Velikost klíče [mm]	 [g]	Obj. č.
kontramatice ISO 8675 (DIN 439), Nerez 1.4401				
	M16 x 1,5	24	18,0	22120.1518

Shoda

Vyhovuje RoHS

V souladu se směrnicí 2011/65/EU a směrnicí 2015/863.

Neobsahuje látky SVHC

Žádné látky SVHC s obsahem vyšším než 0,1% hm. - seznam SVHC k 23.01.2024.

Neobsahuje látky Proposition 65

Neobsahuje látky Proposition 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Bez konfliktních minerálů